


Garant
XOMU094812ZZER, HB415, Tyyppi: UNI


Tilaustiedot

Tilausnumero	213036 UNI
GTIN	4062406266608
Tuoteluokka	21A

Kuvaus

Malli:

Innovatiivinen kääntöteräperiaate **kaksipuolisilla** ja 3-teräisillä kääntöterillä (2×3 terää).

Suorituskykyiset terämateriaalit erittäin suureen **taloudellisuuteen**.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvoille $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \max}$

Säätösäde, kun $a_{p \max}: 2 \text{ mm}$

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	1,2 mm
tyyppi	UNI
ISO-koodi-kääntöterä	XDMT090416ZDSR
Laji	HB415
Lastuava aine	KM
suositeltu työstösyvyys $a_{p \max}$	1 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	1,5 mm

Säätösäde, kun $a_{p \max}$	2 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Pinnoitus	AlTiN
Tuotetyyppi	Kääntöterä jyrsintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	280 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	260 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	220 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	200 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	130 m/min	M
Uni	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		