


**Garant****XOMU146715ZZER, HB4020, Tyyppi: ST900**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	213038 ST900
GTIN	4062406267117
Tuoteluokka	21A

## Kuvaus

**Malli:****Innovatiivinen** kääntöteräperiaate **kaksipuolisilla** ja 3-teräisillä kääntöterillä (2×3 terää).**Suorituskykyiset** terämateriaalit erittäin suureen **taloudellisuuteen**.**Huomautus:**Ohjelastuamisarvot arvoille  $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p\max}$ Säätösäde, kun  $a_{p\max}$ : 3 mmSyöttö  $f_z$  / hammas: 1,3 mm

## Tekninen kuvaus

Nirkon säde	1,5 mm
Syöttö $f_z$ / hammas	1,3 mm
tyyppi	ST900
ISO-koodi-kääntöterä	XOMU146715ZZER
Laji	HB4020
Lastuava aine	KM

suositeltu työstösyvyys $a_{p\ max}$	1,5 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	3 mm
Säätösäde, kun $a_{p\ max}$	3 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Pinnoitus	AlTiCrN
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	330 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	280 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	240 m/min	P
märkä enintään	sopii rajoituksin		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		