

**Kroeplin**  
Längenmesstechnik**Ulkopikamittauslaite, digitaalinen mittauspää kuula, Mittausalue: 0-20Fmm****Tilastiedot**

Tilausnumero	438573 0-20F
GTIN	2050002040915
Tuoteluokka	46Q

**Kuvaus****Malli:**

1 kiinteä ja 1 liikkuva mittausvarsi, joissa KM-kuulamittauspää. **Absoluuttisen arvon digitaalinäyttö.**

Syöttämällä **esiasetusarvot** voidaan määrittää poikkeamat mistä tahansa arvosta lähtien.

**Toiminto:**

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

**Toimituksen sisältö:**

Sis. 2 paristoa nro 081561 koko LR3.

**Erikoistarvike:**

Tiedonsiirtokaapeliadapteri nro 498954 koko A2, tiedonsiirtokaapeli nro 497440 ja langaton adapteri nro 498954 koko A5.

**Tekninen kuvaus**

Mittausalue	0 - 20 mm
Toistotarkkuus	0,01 mm
Tuotenumero, paristot/akut	081561 LR3
Mittauskontaktin pituus ylhäällä Hb	24 mm
Mittauskontaktin pituus alhaalla Hf	2,5 mm
Anturivarren enimmäispituus L (mittaussyvyys)	80 mm

virheraja	0,03 mm
Sisältyvien paristojen lukumäärä	2
KM-kärkikuulan Ø	1,5 mm
Mittausvoima	1,1 - 1,6 N
Pienin reiän Ø	9 mm
IP-suojaluokka	IP 67
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Lukema vaihdeltavissa	0,001 mm
Lukema vaihdeltavissa	0,002 mm
Lukema vaihdeltavissa	0,005 mm
Lukema vaihdeltavissa	0,01 mm
Lukema vaihdeltavissa	0,02 mm
Lukema vaihdeltavissa	0,05 mm
Standardi	Tehdasnormi
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitäntä	Digimatic-liitäntä
Liitäntä	USB-rajapinta
Liitäntä	Bluetooth-liitäntä
Mittausarvon varmistus	yksi nollausasetus
mittaustekniikka	digitaalinen
Kalibrointi	C7
Tuotetyyppi	Ulkopikamittauslaite

## Palvelut

DAkS-kalibrointiUlko-/sisäpikamittauslaitteet Tyyppi S	023460 S
KalibrointiUlko-/sisäpikamittauslaitteet Tyyppi S	023450 S

## Tarvikkeet

Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081561 LR3
---	------------

Liitäntäsovitin Tyyppi A2	498954 A2
Liitäntäkaapeli Tyyppi USB2	497440 USB2
Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498975
Vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498965
Liitäntäkaapeli Tyyppi D2	497440 D2
Liitäntäkaapeli Tyyppi D1	497440 D1