

 Atlas Copco

## Paineilmaruuvain, Tyyppi: S2370



### Tilaustiedot

Tilausnumero	079163 S2370
GTIN	7322590011420
Tuoteluokka	03R

### Kuvaus

#### Malli:

Kaikki tekniset tiedot koskevat virtauspainetta **6,3 baaria** ja ilmoitettua letkun sisähalkaisijaa.

- **Liukukytkimellä.**
- **Säädettävä momentti.**
- **Pyörimissuunnan vaihto.**

Soveltuu erityisesti sarjaruuvaukseen. Varustettu pikavaihtokärjenpitimellä E 6,3 -kärjille (ks. nro 674205 alkaen).

#### Varaosa:

**Valikoidut huoltosarjat (Service-Kits):** Lähes kaikkiin Atlas Copcon painetyökaluihin on pyynnöstä saatavissa varaosa-ja huoltosarjoja ennakoivaa huoltoa ja kunnossapitoa varten.

### Tekninen kuvaus

ruuvien enimmäis-Ø (8.8–12.9)	M5
Valmistajamerkintä	S2370
Toimintäääni	83 dB(A)
Letkun suositeltu koko (sisä-Ø)	6,3 mm
Paino	0,9 kg
Enimmäiskierrosluku	1300 min <sup>-1</sup>
Rakenne	Suora

Vääntömomenttialue	2 – 6 Nm
Enimmäisilmantarve	240 l/min
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Paineilmaliitäntä	1/4 tuuma
Kiinnityskierre	BSP
Bit-teräistukka	F 6,3
Tuotetyyppi	Ruuvain