



## Digitaalinen pituusmittausanturisarja $\mu$ Finder GT, Tyyppi: 31



### Tilaustiedot

Tilausnumero	434718 31
GTIN	7630041143669
Tuoteluokka	45A

### Kuvaus

#### Malli:

Mobiili, huipputarkka sarja samansuuntaisuuden ja suoruuden mittaukseen sekä koneiden suuntaamiseen laadunvalvonnassa ja huollossa.

Kestävä kannettava näyttölaite, jossa asteikko, ja numeronäyttö induktiivisille mittauskärjille. Yksiselitteinen ja virheetön lukema yksityiskohtaisen asteikonäytön ansiosta. 5-kertainen zoomaus. Erittäin pitkä käyttöikä yli 300 tuntia. Optimaalinen käsiteltävyys ergonomisen mallin ja Soft-Touch-pinnan ansiosta.

- **Liikkuvalla kulmalla varustettu mittauskärki kahteen suuntaan tehtäviin mittauksiin.**
- **Kuulalaakeroitu vipujärjestelmä, massantasoitus.**
- **Törmäyssuojaus kahdella liukukytkimellä.**
- **Mittauskärjessä kovametallikuula – Ø 2 mm käännettävissä 180°.**
- **Itsenäinen mittaussuunnan vaihto ilman etumerkin vaihtoa.**
- **Rungossa kaksi lohenpyrstölistaa.**

#### Toimituksen sisältö:

Mukana käyttöohje, kannettava näyttölaite TWIN-T10 nro 434716 koko T10, 4x paristo nro 081561 koko LR6, pienoismagneettimittausjalusta, laukku. Sisältää vipumittauskärjen nro 434779, koko GT31.

### Tekninen kuvaus

Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Tuotenro, paristot/akut	081561 LR6
Mittausvoima	0,2 N
Kiinnitysvarren Ø h6	8 mm
Mittausväli	0,3 mm
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitântä	TESA Link Connector TLC
Liitântä	USB-liitântä
Liitântä	Digimatic-liitântä
mittaustekniikka	digitaalinen
Tuotetyyppi	Vipumittakello