



Digitaalinen pituusmittausanturisarja μ Finder GT, Tyyppi: 22



Tilaustiedot

Tilausnumero	434718 22
GTIN	7630041143676
Tuoteluokka	45A

Kuvaus

Malli:

Mobiili, huipputarkka sarja samansuuntaisuuden ja suoruuden mittaukseen sekä koneiden suuntaamiseen laadunvalvonnassa ja huollossa.

Kestävä kannettava näyttölaite, jossa asteikko, ja numeronäyttö induktiivisille mittauskärjille.

Yksiselitteinen ja virheetön lukema yksityiskohtaisen asteikonäytön ansiosta. 5-kertainen zoomaus. Erittäin pitkä käyttöikä yli 300 tuntia. Optimaalinen käsiteltävyys ergonomisen mallin ja Soft-Touch-pinnan ansiosta. Monipuolisesti käytettävä tarkka pituusmittausanturi.

- **Tarkka kuulajohteinen mittausruuvi.**
- **Erinomainen mittaustarkkuus sähköisen mittaussignaalin vahvistuksen ansiosta.**
- **Kiinnitysvarren \varnothing 8 mm, kiinnitys koko pituudelta.**
- **Ei reagoi lämpötilan vaihteluihin tai sivuttaisvoimiin kuulalaakeroinnin ansiosta.**
- **Erinomainen elektromagneettinen suojaus.**

TESA-pituusmittausanturit erottuvat muista erinomaisen toistotarkkuuden, kestävyyden ja pitkäikäisyyden ansiosta.

Toimituksen sisältö:

Mukana käyttöohje, kannettava näyttölaite TWIN-T10 nro 434716 koko T10, 4x paristo nro 081561 koko LR6, pienoismagneettimittausjalusta, laukku. Sisältää aksiaalisen mittauskärjen nro 434777, koko GT22.

Tekninen kuvaus

Kiinnitysvarren \varnothing h6	8 mm
Mittausvoima	0,63 N
Mittausväli	1 mm
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitäntä	TESA Link Connector TLC
Liitäntä	USB-liitäntä
Liitäntä	Digimatic-liitäntä
mittaustekniikka	digitaalinen
Tuotetyyppi	Vipumittakello