



## Vesipumppupihdit Cobra®, fosfatoitu, Kokonaispituus: 100mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	705800 100
GTIN	4003773085836
Tuoteluokka	73F

### Kuvaus

**Malli:**

**Läpimenevä nivel** (= kaksoisjohde) ja suojus, joka estää käden puristukseen jäämisen.

Lukitusuritetut, hammastetut ja kiinnitarttavat tartuntaleuat.

Pihdit mustatut, pää kiillotettu. Yhdellä kädellä tehtävä, painikkeeton hienosäätö työntämällä.

Kahvat uritettu ulkopäin.

**Standardi:**

**DIN ISO 8976**

**Raaka-aine:**

Kromivanadiinisähköterästä, muottiintaottu.

**Erikoistarvike:**

Suojaleuat nro 705805 koko 180-300.

### Tekninen kuvaus

Avautuma kuusikulmaa varten	28 mm
Avautuma (putken paksuus)	1 tuuma
Hienosäätölovien lkm	11
Kokonaispituus	100 mm
Kahva	kohokuvioitu
Valmistajamerkintä	Cobra
Pinta	mustatut, pää kiillotettu

Standardi	DIN ISO 8976
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
kipinöimätön	ei
Pika-asetus	ei
Itsekiristys	kyllä
Puristumisenesto	kyllä
Tuotetyyppi	Putki- ja vesipumppupihdit