



## Pieni kaapelileikkuri, kahvoissa 2-komponenttikuoret VDE-eristys, Kokonaispituus: 160mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	730355 160
GTIN	4003773085966
Tuoteluokka	73F

### Kuvaus

#### Malli:

Kahvojen **eristys enintään 1000 voltia, standardin DIN EN 60900 / VDE 0682-201 muk.**

Sirpinmuotoiset, hiotut leikkuuterät. Katkaisee puristamatta.

Kahvoissa 2-komponenttiset kahvankuoret.

Pienempi voimantarve: katkaisee johtimet tai kierretyt johtimet porrastettujen terien ansiosta peräkkäin. Katkaisee massiiviset kupari- ja alumiinikaapelit, maks. 5 × 4 mm<sup>2</sup>.

#### Käyttö:

Kupari- ja alumiinikaapeleiden katkaisemiseen.

#### Raaka-aine:

**Erikoistyökaluterästä**, muottiintaottu.

### Tekninen kuvaus

Leikkuukyky	50 mm <sup>2</sup>
Kokonaispituus	160 mm
Katkaisu Ø asti	15 mm
Standardi	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Kahva	Monikomponenttinen kuori
Tuotetyyppi	Sakset

