



Märkä- ja kuivaimuri AERO, Valmistajamerkintä: 21-21INOX



Tilaustiedot

Tilausnumero	078540 21-21INOX
GTIN	5711145158864
Tuoteluokka	07C

Kuvaus

Malli:

Vankka ja tehokas **märkä-/kuivaimuri**, joustava letkukiinnitysjärjestelmä (MultiFit), ammattimaiseen puhdistustyöhön. **Erotteluaste > 99,9 %**. Pienikokoinen yleispölynimuri, Push & Clean -**suodatinpuhdistusjärjestelmä**.

- **Mukana pistorasia ja päällekytkentäautomatiikka sähkölaitteen liittämistä varten (enint. 2000 W).**
- **Jaloterässäiliö, jossa kädensija ja imuletkun säilytystila.**

Toimituksen sisältö:

Mukana imuletku, letkupidike, taivutettu käsiputki, märkäsuodatin ja pestävä suodatinelementti (PET).

Huomautus:

Muita turvaimureita jokaista vaaraluokkaa varten (terveydelle haitalliset tai räjähdysalttiit pölyt) voidaan toimittaa tilauksesta (luokka L, M, H).

Tekninen kuvaus

Säiliöiden tilavuus	20 l
Valmistajamerkintä	AERO 21-21 PC INOX

Päällekytkentäautomatiikka	kyllä
Suodattimen puhdistus	Push & Clean -järjestelmä
Leveys	400 mm
Pituus	390 mm
Paino	8,5 kg
Turbiinien lkm	1
Korkeus	525 mm
Imuletkun pituus	2,5 m
Toimintäääni	64 dB(A)
Kaapelin pituus	5 m
Tehonkulutus	1250 W
Erotteluaste	99,9 %
Ilmavirran määrä	60 l/s
Tyhjiö	210 mbar
Letkun Ø	32 mm
Erityisominaisuus	Kompakti, jaloteräskotelo
Suodatinjärjestelmä	PET-suodatinelementti
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi	Märkä- ja kuivaimuri

Tarvikkeet

Lattiasuutin, leveys 400 mm Valmistajamerkintä 3666	078555 3666
Jalometallinen pidennysputki Valmistajamerkintä 8074	078556 8074