

Garant**GARANT Master Titan TKM -pienoisjyrsin HPC, TiAlN, Ø e8 DC: 3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	202287 3
GTIN	4062406270940
Tuoteluokka	11Z

Kuvaus**Malli:**

Erikoislyhyt terä mahdollistaa suurimman mahdollisen vakauden. **DIN-standardin mukainen varren pituus** lisää työkalun tukea kiinnityksessä. Työkalun käyttöikä pitenee sen ansiosta huomattavasti.

Säästä uudelleenteroituskustannuksissa: on taloudellisempaa käyttää TKM-pienoisjyrsintä kulumisrajaan saakka kuin teroittaa se uudelleen.

Edullinen ja erittäin vakaa malli **huipputehokkaaseen titaanin lastuamiseen.**

Tekninen kuvaus

Nousukulma	40 astetta
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Kokonaispituus L	50 mm
Terän Ø D _c	3 mm
varren Ø D _s	6 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	e8
HammaslukuZ	3
Terän pituus L _c	6 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Syöttö f _z särmäykseen titaanissa > 850 N/mm ²	0,012 mm
Kulmapyöristys r _v	0,03 mm

Sarja	Master Titan
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	N
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	täysuran työstösyvyys $1 \times D$
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	täysuran työstösyvyys $1 \times D$
Sisäjähdytys	ei
Lastuamisstrategia	HPC
Värirenkas	pinkki
Tuotetyyppi	Kulmajyrin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	60 m/min	S
märkä enintään	soveltuu		