

Garant**Kierteitysistukka MLA IK 50 bar, BT 30, Kierteenleikkausalue: M1-12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	338106 M1-12
GTIN	4062406271251
Tuoteluokka	31M

Kuvaus**Malli:**

- Pituuden hienotasaus (MLA) vaimennustoiminnon avulla.
- Kierretapin kestoikä pitenee jopa 300 %.
- Sisäinen jäähdytysaineen syöttö 50 baariin saakka.
- Varma kiinnitys pikavaihtopitimiin ER-kiristysholkeille.
- Pyörintä kartiovarsi kartioon käyttökohteisiin < 3 µm.

Käyttö:

Synkronikaralla varustettuihin työstökeskuksiin.

- Kierretapin/synkronikaran nousuerojen tasaukseen.
- Kierretapin nousutoleranssien tasaukseen.

Erikoistarvike:

ER-kiristysholkit, ks. nro 308881–309240 (koot ER 11 / 16 / 25). ER-kierretapin kiristysholkit, nelikulmaiset, ks. nro 309399–309413 (koot ER 11 / 16 / 25).

Pikavaihtopitimet ja jatkokappaleet, katso nro 338120–338142.

Kiinnityspultit, katso nrot 308600 – 308806.

Jäähdytysnesteputki HSK:lle, ks. nro 309880.

Hylsyavain HSK:lle, ks. nro 309890.

Tekninen kuvaus

Ulko-Ø D	43 mm
Pituudentasaus, veto	1 mm

Kierteenleikkausalue	M1 - M12
Pituudentasaus, työntö	0,2 mm
Ulkonema A-mitta	57 mm
Sisä-Ø D ₁	20 mm
Sopii ER-kokoihin	11 / 16
Sovitin	BT 30
Sisäjähdytys	kyllä, enint. 50 baaria
Tuotetyyppi	Kierteitysistukka

Tarvikkeet

Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308795 40
Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40
Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40
Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40
Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308830 40
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308820 40