

**Sähköeristenteippi, Leveys×pituus(mm×m): 19X20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	083656 19X20
GTIN	50054007061323
Tuoteluokka	08M

Kuvaus**Malli:**

3M Scotch® Super 88 ja **Scotch® Super 33+** ovat erityisen elastisia ja UV-kestäviä Premium-teippejä. Niillä on erittäin hyvät sähköiset ominaisuudet ja ne kestävät erittäin hyvin kosteutta, emäksiä, useita happoja ja liuottimia.

Huomautus:

3M™-tuotteiden vähimmäissäilyvyysaika pätee noudatettaessa määritettyjä varastointiohjeita.
Paksuus: 0,18 mm

Tekninen kuvaus

Leveys	19 mm
Rungon materiaali	PVC-kalvo
Valmistajamerkintä	Scotch® Super 33+
Erytisominaisuus	UV-säteilyn kestävä
Erytisominaisuus	kosteudenkestävä
Väri	musta

Paksuus	0,18 mm
Vähimmäissäilyvyysaika	60 kk
Lineri olemassa	ei
Teippityyppi	Yksisivuinen
lämmönkestävyys enintään	-18 - 90 °C
Varaston ilmankosteus	75 %
Pituus	20 m
Säilytyslämpötila	10 - 27 °C
Tuotetyyppi	Teippi