



Kestomagneettipyöröistukka, tiheä säteittäisnapajako, Istukan Ø: 500mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	380810 500
GTIN	2050002040304
Tuoteluokka	33S

Kuvaus

Malli:

- Pitovoimaltaan tehokas neodyymimagneettijärjestelmä.
- Samankeskiset urat työkappaleiden paikoittamiseen.
- Keskiö ei ole magneettisesti aktiivinen, joten läpiporaus on mahdollista.

ON/OFF-kytkin käsikahvalla.

Käyttö:

- Hiontaan ja sorvaukseen.
- Säteittäisnapajaotuksen ansiosta sopii erityisesti renkaiden kiinnittämiseen.
- Pyöreille ja renkaanmuotoisille työkappaleille.

Tekninen kuvaus

Nimellispitovoima	150 N/cm ²
Keskiön Ø	200 mm
reiän enimmäis-Ø	58 mm
Kierteen Ø	8×M8

Reikäpiirin Ø	360 / 440 mm
Istukan Ø	500 mm
Keskityssyvyys	8 mm
ei-magneettisen ytimen Ø	60 mm
Paino	144 kg
Korkeus	92 mm
Korkeustoleranssi	+0,5 / -2 mm
Tuotetyyppi	Magneettikiinnitysisukka