

**Garant****Hiomatuppilo (SiC), Rae 80, Hiomakuoren Ø, -kokonaispituus, Muoto: 0511G****Tilaustiedot**

Tilausnumero	553327 0511G
GTIN	4062406271916
Tuoteluokka	51E

**Kuvaus****Malli:**

**Piikarbidi (SiC)** ihanteellinen titaanin, alumiinin ja niiden seosten työstämiseen.

**Käyttö:**

Saumattomat hiomatuppilot asetetaan kumirungon päälle, ja ne pysyvät tukevasti paikoillaan keskipakoisvoiman ansiosta. **Hiomatuppiloiden vaihto käy nopeasti ja helposti** (käännetään auki/kiinni urien suuntaisesti).

**Huomautus:**

Yhteensopiva vain ylihiottujen hiomatuppilonpitimien nro 553100 kanssa.

**Tekninen kuvaus**

Hiomatuppilon pituus	11 mm
Suositteltu kierrosluku	40000 min <sup>-1</sup>
Muoto	G
Hiomatuppilon Ø	5 mm
Hioma-aine	Piikarbidi SiC

Hioma-aineen lyhenne	SiC
Rakeisuus	80
Tuotenimen määrite	Rae 80
Tuotetyyppi	Hiomatuppilo

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Kovametalli	soveltuu		
Ti	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
kuiva	soveltuu		

## Tarvikkeet

Hiomapää Pään Ø, pään pituus, muoto 0511G	553100 0511G
---	--------------