


Garant**Hiomatuppilo (SiC), Rae 80, Hiomakuoren Ø, -kokonaispituus, Muoto: 1626C****Tilaustiedot**

Tilausnumero	553327 1626C
GTIN	4062406271985
Tuoteluokka	51E

Kuvaus**Malli:**

Piikarbidi (SiC) ihanteellinen titaanin, alumiinin ja niiden seosten työstämiseen.

Käyttö:

Saumattomat hiomatuppilot asetetaan kumirungon päälle, ja ne pysyvät tukevasti paikoillaan keskipakovoiman ansiosta. **Hiomatuppiloiden vaihto käy nopeasti ja helposti** (käännetään auki/kiinni urien suuntaisesti).

Huomautus:

Yhteensopiva vain ylihiottujen hiomatuppilonpitimien nro 553100 kanssa.

Tekninen kuvaus

Suositteltu kierrosluku	12000 min ⁻¹
Hiomatuppilon Ø	16 mm
Muoto	C
Hiomatuppilon pituus	26 mm
Hioma-aine	Piikarbidi SiC

Hioma-aineen lyhenne	SiC
Rakeisuus	80
Tuotenimen määrite	Rae 80
Tuotetyyppi	Hiomatuppilo

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Kovametalli	soveltuu		
Ti	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
kuiva	soveltuu		

Tarvikkeet

Hiomapää Pään Ø, pään pituus, muoto 1626C	553100 1626C
---	--------------