

Garant**Hiomatuppilo (SiC), Rae 80, Hiomakuoren Ø, -kokonaispituus, Muoto: 1125L****Tilaustiedot**

Tilausnumero	553327 1125L
GTIN	4062406271992
Tuoteluokka	51E

Kuvaus**Malli:**

Piikarbidi (SiC) ihanteellinen titaanin, alumiinin ja niiden seosten työstämiseen.

Käyttö:

Saumattomat hiomatuppilot asetetaan kumirungon päälle, ja ne pysyvät tukevasti paikoillaan keskipakoisvoiman ansiosta. **Hiomatuppiloiden vaihto käy nopeasti ja helposti** (käännetään auki/kiinni urien suuntaisesti).

Huomautus:

Yhteensopiva vain ylihiottujen hiomatuppilonpitimien nro 553100 kanssa.

Tekninen kuvaus

Hiomatuppilon pituus	25 mm
Hiomatuppilon Ø	11 mm
Muoto	L
Suositteltu kierrosluku	20000 min ⁻¹
Hioma-aine	Piikarbidi SiC

Hioma-aineen lyhenne	SiC
Rakeisuus	80
Tuotenimen määrite	Rae 80
Tuotetyyppi	Hiomatuppilo

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Kovametalli	soveltuu		
Ti	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
kuiva	soveltuu		

Tarvikkeet

Hiomapää Pään Ø, pään pituus, muoto 1125L	553100 1125L
---	--------------