

**Garant****Hiomatuppilo (SiC), Karkeus 150, Hiomakuoren Ø, -kokonaispituus, Muoto: 1125L****Tilaustiedot**

Tilausnumero	553328 1125L
GTIN	4062406272098
Tuoteluokka	51E

**Kuvaus****Malli:**

**Piikarbidi (SiC)** ihanteellinen titaanin, alumiinin ja niiden seosten työstämiseen.

**Käyttö:**

Saumattomat hiomatuppilot asetetaan kumirungon päälle, ja ne pysyvät tukevasti paikoillaan keskipakoisvoiman ansiosta. **Hiomatuppiloiden vaihto käy nopeasti ja helposti** (käännetään auki/kiinni urien suuntaisesti).

**Huomautus:**

Yhteensopiva vain ylihiottujen hiomatuppilonpitimien nro 553100 kanssa.

**Tekninen kuvaus**

Hiomatuppilon Ø	11 mm
Hiomatuppilon pituus	25 mm
Muoto	L
Suosittelun kierrosluku	20000 min <sup>-1</sup>

Hioma-aine	Piikarbidi SiC
Hioma-aineen lyhenne	SiC
Rakeisuus	150
Tuotenimen määrite	Karkeus 150
Tuotetyyppi	Hiomatuppilo

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Kovametalli	soveltuu		
Ti	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
kuiva	soveltuu		

### Tarvikkeet

Hiomapää Pään Ø, pään pituus, muoto 1125L	553100 1125L
---	--------------