

Garant**Hiomatuppilo (SiC), Karkeus 150, Hiomakuoren Ø, -kokonaispituus, Muoto: 1319C****Tilaustiedot**

Tilausnumero	553328 1319C
GTIN	4062406272074
Tuoteluokka	51E

Kuvaus**Malli:**

Piikarbidi (SiC) ihanteellinen titaanin, alumiinin ja niiden seosten työstämiseen.

Käyttö:

Saumattomat hiomatuppilot asetetaan kumirungon päälle, ja ne pysyvät tukevasti paikoillaan keskipakoisvoiman ansiosta. **Hiomatuppiloiden vaihto käy nopeasti ja helposti** (käännetään auki/kiinni urien suuntaisesti).

Huomautus:

Yhteensopiva vain ylihiottujen hiomatuppilonpitimien nro 553100 kanssa.

Tekninen kuvaus

Hiomatuppilon Ø	13 mm
Suositteltu kierrosluku	16000 min ⁻¹
Muoto	C
Hiomatuppilon pituus	19 mm

Hioma-aine	Piikarbidi SiC
Hioma-aineen lyhenne	SiC
Rakeisuus	150
Tuotenimen määrite	Karkeus 150
Tuotetyyppi	Hiomatuppilo

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Kovametalli	soveltuu		
Ti	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
kuiva	soveltuu		

Tarvikkeet

Hiomapää Pään Ø, pään pituus, muoto 1319C	553100 1319C
---	--------------