



Sähköasentajan ruuvitalttasarja, 6 osaa, Ruuvinvääntimien lkm.: 16



Tilaustiedot

Tilausnumero	667255 16
GTIN	4013288214638
Tuoteluokka	63H

Kuvaus

Malli:

Jopa **nelinkertainen ruuvausnopeus** kahvaan integroidulla, valinnaisesti napin painalluksella **käynnistettävällä tai sammuttavalla planeettavaihteella**. Poiskytkentä on suositeltavaa hienosäätöön ja ruuvien lopulliseen kiristykseen tai irrotukseen korkealla kierrosluvulla (14 Nm:iin asti). Kraftform-kahva, jossa on 154 mm pitkät **vaihtoterät, täyseristetyt 1000V:iin asti DIN EN 60900 / VDE 06082-201 -standardin mukaisesti**.

Toimitus kestävässä vetoketjullisessa kangaskotelossa.

Etu:

- **Voimakas loppuruuvaus ja helppo hienosäätö.**
- **Nelinkertaistaa ruuvausnopeuden pelkästään mekaanisesti (ilman akkua).**
- **Vankka, huoltoa tarvitsematon teräsvaihteisto.**

Sisältö:

Urakantaterät: 0,4×2,5; 0,6×3,5; 0,8×4,0; 1,0×5,5

Terät Phillips-ruuveille: PH1 ja PH2

Pozidriv-terät: PZ1 ja PZ2

Pozidriv-ura (yhdistelmäprofiili): PZ/S1 ja PZ/S2 (yhdistelmäprofiili)

Terät Torx®-ruuveille: TX10; TX15; TX20; TX25

Kraftform-kahva vaihtoterille nro 667411: koko 1

Kraftform-kahva Turbo: 1 kpl

Tekninen kuvaus

Ruuvinvääntimien lkm.	16
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Irrotusprofiili	Pozidriv-ruuvitaltta
Irrotusprofiili	yhdistelmäprofiiliruuvitaltta, Pozidriv/ura
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Valmistajamerkintä	Kraftform Kompakt Turbo i 1
Standardi	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta

Tarvikkeet

Sähköasentajan ruuvitaltta Pozidriv-ruuveille, Kraftform-kahvatäyseristetyt Ristikantakoko 2	668700 2
sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveille, Kraftform-kahvatäyseristys Terän leveys b 2,5 mm	663100 2,5
sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveille, Kraftform-kahvatäyseristys Terän leveys b 3,5 mm	663100 3,5
sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveille, Kraftform-kahvatäyseristys Terän leveys b 4 mm	663100 4
Työkalujen puristuspide seinäkiinnitykseen Tyyppi S	667077 S
sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveille, Kraftform-kahvatäyseristys Terän leveys b 5,5 mm	663100 5,5
Sähköasentajan ruuvitaltta Pozidriv-ruuveille, Kraftform-kahvatäyseristetyt Ristikantakoko 1	668700 1
Yksittäinen VDE-voimakahva Tyyppi 1	667411 1