



Elektroniikka-asentajan esileikkuri, peilikiillotettu, 27° taivutettu, KW, Kokonaispituus: 115mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	726962 115
GTIN	4003773040439
Tuoteluokka	73F

Kuvaus

Malli:

Peilikiillotettu, ei siksi aiheuta virtapiirihäiriöitä hilseilevien kromiosien vuoksi. Kestävä, läpimenevä ja välyksetön nivel. Vähäkitkainen kaksoisjousi pehmeään ja tasaiseen avaukseen. Monikomponenttiset kahvankuoret sininen/punainen.

Käyttö:

Tarkkaan leikkaukseen esim. elektroniikka- ja hienomekaniikkatyössä.

Standardi:

DIN ISO 9654

Raaka-aine:

Kuulalaakeriterästä, terät induktiokarkaistut.

Tekninen kuvaus

Terien pituus	12 mm
Kokonaispituus	115 mm
Leikkuukyky: kuparilanka - Ø enint.	1,3 mm
Pään leveys	10,5 mm
Leikkuuviiste	KW
nivel	läpimenevä, välyksetön

Pää	27° taivutettu
Standardi	DIN ISO 9654
Kahva	Monikomponenttinen kuori
Valmistusmenetelmä	Induktiokarkaistut terät (n. 56 HRC)
Raaka-aine	Huippuluokan erikoistyökaluterästä, taottu, öljykarkaistu
Pinta	peilikiillotettu
Tuotenimen määrite	KW
aukaisujousella	kyllä
Tuotetyyppi	Leikkuupihdit