



LED-taskulamppu Core akkuineen, Tyyppi: P6R-CORE



Tilaustiedot

Tilausnumero	081468 P6R-CORE
GTIN	4058205020459
Tuoteluokka	04B

Kuvaus

Malli:

Ledlenser kuuluu LED-taskulamppujen valmistajien teknologiajohtajiin. **Roiskevesisuojustujen alumiinirunkojen** kaikki liittimet ovat kullattuja, **ja laadukkaat linssit** kohdistavat valon tasaisesti ja himmentämättä. Kaikki lamput on varustettu tarkennettavalla valaisinpäällä. Ledlenser Core -sarja, tunnetun P-sarjan uusi sukupolvi.

Toiminto:

IP68: Suojaus jatkuvalta upottamiselta veteen (vesitiivis) ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sisältää USB-latauskaapelin ja rannehihnan.

Tekninen kuvaus

akun jännite	3,7 V
Valmistajamerkintä	P6R-CORE
Pään Ø	35 mm
Akkukapasiteetti	2,5 Ah
ATEX-vyöhyke	ei
Valovirta	600 lm
IP-suojausluokka	IP 68
Kokonaispituus	151 mm
Valovirta, porras 2	240 lm

Paino	170 g
Valaisuaika	2 h
Sisältyvien akkujen lukumäärä	1
Smart Light Technology (SLT)	kyllä
Akkutyyppi	Litiumioni
Valaisuaika porras 2	6 h
Lamppu	LED-moduuli
Advanced Focus System (AFS)	kyllä
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Valovirta, porras 3	15 lm
Valaisuaika porras 3	95 h
Tuotetyyppi	Taskulamppu