

HOLEX**Lamellilaikka, Ø 160 mm, Rakeisuus: 120****Tilaustiedot**

Tilausnumero	555181 120
GTIN	4062406272401
Tuoteluokka	52E

Kuvaus**Malli:**

Taiteltu hiomakangas. Reiän Ø 10 mm.

Käyttö:

Ihanteellinen hitsisaumojen, kulmien ja rapeiden urien työstöön. Kehämäinen tai tasainen käyttö. Maksimikierto-
luku 5500 min⁻¹.

Huomautus:

Käytetään kiinnitystuurnan nro 555785 koko 10 kanssa.

Suosittelun kierros-
luku: 3800 min⁻¹

Tekninen kuvaus

Suosittelun kierros- luku	3800 min ⁻¹
Rakeisuus	120
Kiekon Ø	160 mm
Tuotenimen määrite	Ø 160 mm
Tuotetyyppi	Lamellihiomalaikka

Tarvikkeet

Kiinnitystuurna Soveltuu reiän Ø:lle 10 mm

555785 10