

**HOLEX****Lamellilaikka, Ø 160 mm, Rakeisuus: 180****Tilaustiedot**

Tilausnumero	555181 180
GTIN	4062406272418
Tuoteluokka	52E

**Kuvaus****Malli:**

Taiteltu hiomakangas. Reiän Ø 10 mm.

**Käyttö:**

Ihanteellinen hitsisaumojen, kulmien ja rapeiden urien työstöön. Kehämäinen tai tasainen käyttö. Maksimikierrosluku 5500 min<sup>-1</sup>.

**Huomautus:**

Käytetään kiinnitystuurnan nro 555785 koko 10 kanssa.

Suosittelun kierrosnopeus: 3800 min<sup>-1</sup>

**Tekninen kuvaus**

Suosittelun kierrosnopeus	3800 min <sup>-1</sup>
Rakeisuus	180
Kiekon Ø	160 mm
Tuotenimen määrite	Ø 160 mm
Tuotetyyppi	Lamellihiomalaikka

---

## Tarvikkeet

Kiinnitystuurna Soveltuu reiän Ø:lle 10 mm

555785 10