

Garant GRIDLINE

Laatikostorunko 16G ovella, vasen kiinnitys / laatikot, 12x20G, Korkeus / laatikoiden lukumäärä: 900/2**Tilaustiedot**

Tilausnumero	927307 900/2
GTIN	4062406272449
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Tukeva teräksinen laatikostorunko. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot**, kantavuus 75 kg. **Alumiinivedinlistat** vaihdettavilla merkintäliuskoilla, joihin voi kirjoittaa useamman kerran. Keskuslukitus hättätappilukolla.

Ovi, vasen kiinnitys.

Sijoitus:

Laatikoiden etukorkeus mm: 75, 75

Oven korkeus mm: 625

Korkeussäädettävien lokeroalustojen lukumäärä: 1

Pintakäsittely:

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko ei ole määritettävissä, aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Koot 600 ja 700 soveltuvat vain Ready-to-go-työpenkeille.

Tekninen kuvaus

Korkeus	900 mm
Leveys	400 mm
Syvyys	650 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	300 mm
Hyötyleveys	350 mm
Laatikoiden lukumäärä	2
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	12
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Paino	43,7 kg
Ovien lkm	1
Hyötykorkeus laatikoita varten	150 mm
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Oven pysäytin	Vasen
Vetolaatikoiden hyötyala G	12×20
Oven hyötykorkeus	625 mm
Oven korkeus	625 mm
Materiaalin paksuus	1 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Oven avautumiskulma	180 astetta
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	12×20G
Tuotetyyppi	Työpenkin runko

Tarvikkeet

Työntökahva, GridLine Tyyppi KO12	914226 KO12
Laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	927500 75
Vedinten päätysuojat20 osaa Tyyppi 10	951025 10
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21