

Garant GRIDLINE

Laatikostorunko 16G ovella, vasen kiinnitys, Korkeus / laatikoiden lukumäärä: 900**Tilaustiedot**

Tilausnumero	927312 900
GTIN	4062406272494
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Tukeva teräksinen laatikostorunko. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat**, kantavuus 75 kg. **Alumiinivedinlistat** vaihdettavilla merkintäliuskoilla, joihin voi kirjoittaa useamman kerran. Keskuslukitus häiritä tappilukolla.

Ovi, vasen kiinnitys.

Sijoitus:

Oven korkeus mm: 800

Korkeussäädettävien lokeroalustojen lukumäärä: 1

Pintakäsittely:

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko ei ole määritettävissä, aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Koot 600 ja 700 soveltuvat vain Ready-to-go-työpenkeille.

Tekninen kuvaus

Oven hyötykorkeus	800 mm
-------------------	--------

Leveys	400 mm
Laatikoiden lukumäärä	0
Hyötyleveys	350 mm
Oven pysäytin	Vasen
Paino	32,6 kg
Oven korkeus	800 mm
Hyötykorkeus	800 mm
Korkeus	900 mm
Ovien lkm	1
Syvyys	650 mm
Materiaalin paksuus	1 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Oven avautumiskulma	180 astetta
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Työpenkin runko

Tarvikkeet

Työntökahva, GridLine Tyyppi KO12	914226 KO12
Työkalupenkien hyllyjen ripustuskoukut Tyyppi 12	927094 12
Kiinteä hyllytaso, sinkitty Tyyppi 1	927515 1