

Garant GRIDLINE

**Laatikostorunko 16G ovella, vasen kiinnitys, Korkeus / laatikoiden lukumäärä: 600****Tilaustiedot**

Tilausnumero	927312 600
GTIN	4062406272463
Tuoteluokka	9GG

**Kuvaus****Malli:**

Tukeva teräksinen laatikostorunko. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat**, kantavuus 75 kg. **Alumiinivedinlistat** vaihdettavilla merkintäliuskoilla, joihin voi kirjoittaa useamman kerran. Keskuslukitus hättätappilukolla.

Ovi, vasen kiinnitys.

**Sijoitus:**

Oven korkeus mm: 525

Korkeussäädettävien lokeroalustojen lukumäärä: 1

**Pintakäsittely:**

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko ei ole määritettävissä, aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

**Huomautus:**

Koot 600 ja 700 soveltuvat vain Ready-to-go-työpenkeille.

**Tekninen kuvaus**

Ovien lkm	1
-----------	---

Oven korkeus	525 mm
Laatikoiden lukumäärä	0
Hyötyleveys	350 mm
Oven hyötykorkeus	525 mm
Hyötykorkeus	525 mm
Syvyys	650 mm
Leveys	400 mm
Paino	21,4 kg
Oven pysäytin	Vasen
Korkeus	600 mm
Materiaalin paksuus	1 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Oven avautumiskulma	180 astetta
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Työpenkin runko

## Tarvikkeet

Työntökahva, GridLine Tyyppi KO12	914226 KO12
Työkalupenkien hyllyjen ripustuskoukut Tyyppi 12	927094 12
Kiinteä hyllytaso, sinkitty Tyyppi 1	927515 1