



LED-taskulamppu, Tyyppi: P4R



Tilaustiedot

Tilausnumero	081467 P4R
GTIN	4058205023740
Tuoteluokka	04B

Kuvaus

Malli:

Ledlenser kuuluu LED-taskulamppujen valmistajien teknologiajohtajiin. **Roiskevesisuojattujen alumiinirunkojen** kaikki liittimet ovat kullattuja, **ja laadukkaat linssit** kohdistavat valon tasaisesti ja himmentämättä. Kaikki lamput on varustettu tarkennettavalla valaisinpäällä. Kompaktit kynän tai avaimenperän malliset taskulamput.

· **Valinnaisesti paristo- tai akkumalli.**

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Mukana latausasema ja USB-kaapeli.

Tekninen kuvaus

Valmistajamerkintä	P4R
akun jännite	1,2 V
Akkutyyppe	Nikkeli-metallihydridi
Valovirta	120 lm
Paino	60 g
Akkukapasiteetti	0,9 Ah
Kokonaispituus	146 mm
Valaisuaika porras 2	18 h

Advanced Focus System (AFS)	kyllä
Lamppu	LED-moduuli
Valaisuaika	4 h
Sisältyvien akkujen lukumäärä	2
Pään Ø	15 mm
Valovirta, porras 2	10 lm
IP-suojaluokka	IP 54
ATEX-vyöhyke	ei
Smart Light Technology (SLT)	ei
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Tuotetyppi	Taskulamppu

Tarvikkeet

NiMH-akkusarja, ladattavavalmiiksi ladattu Kansainvälinen rakennekoko LR3	081575 LR3
NiMH-akkusarja, ladattava Kansainvälinen rakennekoko LR3	081570 LR3