

**Liuskakaralaikka (A), Karkeus 150, Pään Øxpään leveys: 15X10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	555035 15X10
GTIN	4027497608836
Tuoteluokka	56L

**Kuvaus****Malli:**

Säteittäinen lamellirakenne työkalun akselin ympärillä. Asennetut lamellit kiinnitetty päähän.

**Käyttö:**

Reikien, poikkireikien ja putken sisäpintojen purseenpoistoon. Hiomalamellit mukautuvat hiottavan kappaleen halkaisijaan. Radiaalinen käyttö.

**Tekninen kuvaus**

Varren Ø	6 mm
Enimmäiskierrosuku	18000 min <sup>-1</sup>
Kokonaispituus	100 mm
Hioma-aine	Korundi-hiomarae (A)
Hioma-aineen lyhenne	A
Tuotenimen määrite	Karkeus 150
Tuotetyyppi	Liuskakaralaikka

**Käyttäjätiedot**

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		

Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin
Teräs < 55 HRC	soveltuu
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin
GG(G)	sopii rajoituksin
CuZn	soveltuu
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu
puu	soveltuu
kuiva	soveltuu