

Pneumaattis-hydraulinen sokkoniittauslaite, Tyyppi: RAC211



Tilaustiedot

Tilausnumero	770513 RAC211
GTIN	8033371217304
Tuoteluokka	72E

Kuvas

Malli:

Käyttöpaine 6 – 7 baaria. Irrotettava tuurnien keräyssäiliö. Tehokas ja luotettava sokkoniittauslaite. Sokkoniittien nopea ja turvallinen käsittely voimakkaan tarttumisleukajärjestelmän ansiosta (ei liu'u niittituurnan yli). Säädettävä imu irronneiden niittituurnien keräämiseksi keräyssäiliöön.

Toimituksen sisältö:

Mukana suokappaleet (sopivat teräkseen, ruostumattomaan teräkseen, alumiiniin, kupariin): 2,4; 2,4-3,4 ja 4 mm. Suokappale (soveltuu alumiiniin): 4,8 mm. 1 pullo hydrauliöljyä 50 ml.

Tekninen kuvaus

Sokkoniiteille, kaikki raaka-aineet, enint.	4 mm
alumiinisokkoniiteille enint.	4,8 mm
Paino	1,4 kg
Ilman kulutus / niitti	3,4 l
Laitteen liikepituus	16 mm
Tuurnan enimmäishalkaisija	2,5 mm

Letkuliitântä	8 mm
Asetusvoima 6 baarissa	6600 N
Käyttöpaine	6 - 7 bar
Tuotetyyppi	Vetoniittikone