



## Digitaalinen mittakello Mitta-asteikko 0,01 mm., Mittausalue: 25mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	434004 25
GTIN	4062406272500
Tuoteluokka	42C

### Kuvaus

#### Malli:

Digitaalinen pienikokoinen mittakello, selkeä digitaalinäyttö.

- **Mittaussuunnan vaihto.**
- **Erittäin kapea runko.**

#### Kuvaus mainosteksti:

Digitaalinen pienikokoinen mittakello, selkeä digitaalinäyttö.

#### Toimituksen sisältö:

Mukana silmukan kansi ja 1 paristo nro 081560 koko CR2032.

#### Erikoistarvike:

Vara- ja erikoisanturit nro 434900; 434910; 434915.

### Tekninen kuvaus

Lukema valittavissa	0,0005 tuuma
Kiinnitysvarren $\varnothing$ h7	8 mm
Mittausvoima	0,8 – 1,7 N
Mittausalue	0 - 25 mm

Kotelon Ø	58 mm
Kalibrointi	C1
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Lukema valittavissa	0,01 mm
Rungon paksuus	26 mm
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Mittapoikkeama E MPE (mittausalue)	0,035 mm
Standardi	Tehdasnormi
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	mittakello

## Palvelut

KalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 30 mm	023000 30
DAkS-kalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 100 mm	023010 100

## Tarvikkeet

Teräsanturi Tyyppi 12	434900 12
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 70 mm	434920 70
Taivutettu mittakellonpidike45° Kiinnityspituus 50 mm	434917 50
Rubiinianturi Tyyppi 2	434915 2
Teräsanturi Tyyppi 14	434900 14
Kääntyvä mittauskärki	434912
Teräsanturi Tyyppi 2	434900 2
Kovametallianturi Tyyppi 17	434910 17

Taivutettu mittakellonpidike60° Kiinnityspituus 25 mm	434918 25
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032	081560 CR2032
Teräsanturi Tyyppi 13	434900 13
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 30 mm	434920 30
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 10 mm	434920 10
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 60 mm	434920 60
Teräsanturi Tyyppi 15	434900 15
Teräsanturi Tyyppi 16	434900 16
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 20 mm	434920 20
Kovametallianturi Tyyppi 10	434910 10
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 100 mm	434920 100
Kovametallianturi Tyyppi 2	434910 2
Teräsanturi Tyyppi 11	434900 11
Teräsanturi Tyyppi 39	434900 39
Taivutettu mittakellonpidike60° Kiinnityspituus 50 mm	434918 50
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 15 mm	434920 15
Kovametallianturi Tyyppi 16	434910 16
Kovametallianturi Tyyppi 11	434910 11
Teräsanturi Tyyppi 10	434900 10
Teräsanturi Tyyppi 20	434900 20
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 50 mm	434920 50
Teräsanturi Tyyppi 28	434900 28
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 40 mm	434920 40
Teräsanturi Tyyppi 17	434900 17
Kovametallianturi Tyyppi 14	434910 14
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 90 mm	434920 90
Teräsanturi Tyyppi 24	434900 24
Taivutettu mittakellonpidike45° Kiinnityspituus 25 mm	434917 25
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 80 mm	434920 80