



LED-taskulamppu Work akkuineen, Tyyppi: P18R-WORK



Tilaustiedot

Tilausnumero	081469 P18R-WORK
GTIN	4058205020749
Tuoteluokka	04B

Kuvaus

Malli:

Ledlenser kuuluu LED-taskulamppujen valmistajien teknologiajohtajiin. **Roiskevesisuojustujen alumiinirunkojen** kaikki liittimet ovat kullattuja, **ja laadukkaat linssit** kohdistavat valon tasaisesti ja himmentämättä. Kaikki lamput on varustettu tarkennettavalla valaisinpäällä. Ledlenser Work -sarja sisältää lähes hajoamattomia valaisimia ammattikäyttöön raskaissa ympäristöissä.

- **Kumisuojaukset lampun päässä ja alaosassa suojaavat iskuilta ja vioilta.**
- **Edessä oleva levy suojaa linssiä naarmuilta.**

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sisältää USB-latauskaapelin ja rannehihnan.

Tekninen kuvaus

Valaisuaika porras 2	4,5 h
Valovirta	2600 lm
Akkukapasiteetti	3 Ah
IP-suojausluokka	IP 54
Lamppu	LED-moduuli

Sisältyvien akkujen lukumäärä	1
ATEX-vyöhyke	ei
Valovirta, porras 2	1000 lm
Valaisuaika	2,5 h
Pään Ø	99 mm
Paino	669 g
Akkutyyppe	Litiumioni
Valmistajamerkintä	P18R-WORK
Advanced Focus System (AFS)	kyllä
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Kokonaispituus	183 mm
akun jännite	3,7 V
Smart Light Technology (SLT)	kyllä
Valovirta, porras 3	30 lm
Valaisuaika porras 3	70 h
Tuotetyyppi	Taskulamppu