



LED-taskulamppu Work akkuineen, Tyyppi: P7R-WORK



Tilaustiedot

Tilausnumero	081469 P7R-WORK
GTIN	4058205020695
Tuoteluokka	04B

Kuvaus

Malli:

Ledlenser kuuluu LED-taskulamppujen valmistajien teknologiajohtajiin. **Roiskevesisuojaattujen alumiinirunkojen** kaikki liittimet ovat kullattuja, **ja laadukkaat linssit** kohdistavat valon tasaisesti ja himmentämättä. Kaikki lamput on varustettu tarkennettavalla valaisinpäällä. Ledlenser Work -sarja sisältää lähes hajoamattomia valaisimia ammattikäyttöön raskaissa ympäristöissä.

- **Kumisuojaukset lampun päässä ja alaosassa suojaavat iskuilta ja vioilta.**
- **Edessä oleva levy suojaa linssiä naarmuilta.**

Toiminto:

IP68: Suojaus jatkuvalta upottamiselta veteen (vesitiivis) ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sisältää USB-latauskaapelin, rannehihnan ja latausaseman.

Tekninen kuvaus

Valovirta	900 lm
Kokonaispituus	170 mm
Valovirta, porras 2	390 lm
Sisältyvien akkujen lukumäärä	1
akun jännite	3,7 V
ATEX-vyöhyke	ei
Valaisuaika porras 2	3,25 h

Advanced Focus System (AFS)	kyllä
Akkutyyppe	Litiumioni
Smart Light Technology (SLT)	kyllä
Valaisuaika	2 h
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Lamppu	LED-moduuli
Valmistajamerkintä	P7R-WORK
Akkukapasiteetti	4,8 Ah
Paino	219 g
IP-suojaluokka	IP 68
Pään Ø	45 mm
Valaisuaika porras 3	60 h
Valovirta, porras 3	15 lm
Tuotetyyppe	Taskulamppu