



Räikkä, suunnanvaihdin, 1/4", Tyyppi: 1/4



Tilaustiedot

Tilausnumero	632060 1/4
GTIN	4000896038558
Tuoteluokka	630

Kuvaus

Malli:

Materiaali ja erityinen taontatapa varmistavat hyvän toimivuuden ja pitkän kestoiän. Oikea- ja vasenkätisyyden vaihtovipu.

Standardi:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120. DIN 3122-D 6,3**

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Sopii:

Käsikäyttöiset päät.

Tekninen kuvaus

Vääntönelikulma	1/4 tuuma
Kokonaispituus	115 mm
Hammasluku	20
Työskentelykulma	18 astetta
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
nivelpäällä	ei
kääntyvä pää	ei
poistonuppi	ei
iskutoiminto	ei

QuickRelease	ei
Räikköpää irrotettavissa kahvasta	ei
Kääntökahva	ei
Kiinnitysreikä varren päässä	ei
Tuotetyyppi	Räikkä
USP1	Suunta vaihdettavissa
USP2	Kuulalukitus, työskentelykulma 18°, pituus 115 mm, kiillotettu pää