

Garant GRIDLINE

Asennusvaunut vetolaatikoille, 46×24G, Korkeus mm / laatikoiden lukumäärä: 885/0**Tilaustiedot**

Tilausnumero	931427 885/0
GTIN	4062406352745
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**Malli:**

Varustetaan vetolaatikoilla 46×24G.

Asennusvaunu 50×28G, jossa 2 kuulalaakeroitua kiinteää ja kääntyvää pyörää, Ø 125 mm, polyuretaanipinnoite, kääntyvät pyörät voi lukita. 4 sivulla vierintäreunus, urakumimatto ja 2K-Haptoprene®-kahvat. Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki. Laatikostorungossa keskuslukitus.

Pintakäsittely:

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko ei ole määritettävissä, aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Varustaminen vetolaatikoilla sallittu vain numerolla 931454 tai numerolla 931456 (joissa on vetolaatikoiden yksittäinen turvalukitus).

Tekninen kuvaus

Enimmäiskantokyky	600 kg
ComfortClose	ei
Laatikoiden lukumäärä	0

Paino	81 kg
Jälkiä jättämätön juoksupinta	kyllä
Syvyys	700 mm
Korkeus	885 mm
Pyörän Ø	125 mm
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Vetolaatikon korkeus	700 mm
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Hyötykorkeus	600 mm
Ovien lkm	0
vierintäreunus	kyllä
Laatikostokehys hyötykorkeus	600 mm
Leveys	1250 mm
Malli	siirrettävät
Malli	omaa varustelua varten
Vetoalustojen määrä	0
Hyötykorkeus laatikoita varten	600 mm
Kotelo avoin ylhäältä	ei
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	46x24G
Tuotetyyppi	Asennusvaunu

Tarvikkeet

Teräskansilevy, 4 sivulla vierintäreunus Mitta G 50X28

951972 50X28