

Garant GRIDLINE

Vetolaatikoilla varustetut asennusvaunut 75 kg, 20×20G, Korkeus mm / laatikoiden lukumäärä: 685/3**Tilaustiedot**

Tilausnumero	930515 685/3
GTIN	4062406352479
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**Malli:****Sisältää myös vetolaatikat 20×20G.**

Asennusvaunu 24×24G, jossa 2 kuulalaakeroitua kiinteää ja kääntyvää pyörää, Ø 125 mm, polyuretaanipinnoite, kääntyvät pyörät voi lukita. 4 sivulla vierintäreunus, urakumimatto ja 2K-Haptoprene-kahvat. Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki. Laatikostorungossa keskuslukitus.

Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat. Vetolaatikat, joissa on aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen).

Laatikoiden yksittäinen turvalukitus estää laatikon avautumisen kuljetuksen aikana. Välttämätön kaikkiin asennusvaunuihin.

Sijoitus:

Laatikoiden etukorkeus mm: 100, 100, 200

Pintakäsittely:

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Tekninen kuvaus

Paino	68 kg
Laatikostokehys hyötykorkeus	400 mm
Enimmäiskantokyky	600 kg
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Laatikoiden lukumäärä	3
Leveys	600 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	Kiinnityspidin
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Syvyys	600 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Jälkiä jättämätön juoksupinta	kyllä
Vetolaatikoiden yksittäisavaus	Yhden käden
Hyötykorkeus	400 mm
Ovien lkm	0
Vetolaatikoston korkeus	500 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Korkeus	685 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
vierintäreunus	kyllä
Pyörän Ø	125 mm
ComfortClose	ei
Malli	siirrettävät
Malli	mukana vetolaatikko
Vetoalustojen määrä	0
Hyötykorkeus laatikoita varten	400 mm

Kotelo avoin ylhäältä	ei
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20x20G
Tuotetyyppi	Asennusvaunu

Tarvikkeet

Työntökahva Tyyppi 1	958490 1
Vetolaatikon yksittäinen turvalukitus Vetolaatikon hyötyleveys G 20	951020 20
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi HU21	914227 HU21
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 100 mm	930534 100
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 200 mm	930534 200
Asennusvaunut vetolaatikoille Korkeus mm / laatikoiden lukumäärä 685/0	930517 685/0
Teräskansilevy, 4 sivulla vierintäreunus Mitta G 24X24	951972 24X24