

Garant GRIDLINE

Vetolaatikoilla varustetut asennusvaunut 75 kg, 20×20G, Korkeus mm / laatikoiden lukumäärä: 685/4**Tilaustiedot**

Tilausnumero	930515 685/4
GTIN	4062406348748
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**HUOMAUTUS: Värin valinta mahdollista****Malli:****Sisältää myös vetolaatikat 20×20G.**

Asennusvaunu 24×24G, jossa 2 kuulalaakeroitua kiinteää ja kääntyvää pyörää, Ø 125 mm, polyuretaanipinnoite, kääntyvät pyörät voi lukita. 4 sivulla vierintäreunus, urakumimatto ja 2K-Haptoprene®-työntökahvat. Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki. Laatikostorungossa keskuslukitus häiritsevillä lukilla.

Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat. Vetolaatikat, joissa on aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen).

Laatikoiden yksittäinen turvalukitus estää laatikon avautumisen kuljetuksen aikana. Välttämätön kaikkiin asennusvaunuihin.

Sijoitus:

Laatikoiden etukorkeus mm: 50, 100, 100, 150

Pintakäsittely:

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus: 75 kg

Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä): 100 %

Vetolaatikoiden yksittäisavaus: Yhden käden
 Vetolaatikoiden hyötyala G: Kiinnityspidin
 Korkeus: 685 mm
 Leveys: 600 mm
 Syvyys: 600 mm
 Hyötykorkeus: 400 mm
 Vetolaatikoston korkeus: 500 mm
 Laatikostokehys hyötykorkeus: 400 mm

Tekninen kuvaus

Pyörän Ø	125 mm
Vetolaatikoston korkeus	500 mm
Enimmäiskantokyky	600 kg
Ovien lkm	0
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Syvyys	600 mm
Korkeus	685 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Laatikostokehys hyötykorkeus	400 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Vetolaatikoiden hyötyala G	Kiinnityspidin
Vetolaatikoiden yksittäisavaus	Yhden käden
Hyötykorkeus	400 mm
Paino	76 kg
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Leveys	600 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Laatikoiden lukumäärä	4
Jälkiä jättämätön juoksupinta	kyllä
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm

ComfortClose	ei
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
vierintäreunus	kyllä
Malli	siirrettävät
Malli	mukana vetolaatikko
Vetoalustojen määrä	0
Kotelo avoin ylhäältä	ei
Hyötykorkeus laatikoita varten	400 mm
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20x20G

Tarvikkeet

Vetolaatikon yksittäinen turvalukitus Vetolaatikon hyötyleveys G 20	951020 20
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi HU21	914227 HU21
Työntökahva Tyyppi 1	958490 1
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko, 75 kg laatikoiden etukorkeus 100 mm	930534 100
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko, 75 kg laatikoiden etukorkeus 150 mm	930534 150
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko, 75 kg laatikoiden etukorkeus 50 mm	930534 50
Asennusvaunut vetolaatikoille Korkeus mm / laatikoiden lukumäärä 685/0	930517 685/0

Teräskansilevy, 4 sivulla vierintäreunus Mitta G 24X24

951972 24X24