

Garant GRIDLINE

**Asennusvaunut vetolaatikoille, 20×20G, Korkeus mm / laatikoiden lukumäärä: 885/0****Tilaustiedot**

Tilausnumero	930517 885/0
GTIN	4062406352509
Tuoteluokka	9GK

**Kuvaus****Malli:**

Tarkoitettu varustettavaksi vetolaatikoilla 20×20G.

Asennusvaunu 24×24G, jossa 2 kuulalaakeroitua kiinteää ja kääntyvää pyörää, Ø 125 mm, polyuretaanipinnoite, kääntyvät pyörät voi lukita. 4 sivulla vierintäreunus, urakumimatto ja 2K-Haptoprene-kahvat. Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki. Laatikostorungossa keskuslukitus.

**Pintakäsittely:**

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

**Huomautus:**

Varustaminen vetolaatikoilla sallittu vain numerolla 930534 (jossa on vetolaatikoiden yksittäinen turvalukitus).

**Tekninen kuvaus**

Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Vetolaatikoston korkeus	700 mm

Enimmäiskantokyky	600 kg
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
vierintäreunus	kyllä
Leveys	600 mm
Ovien lkm	0
Laatikostokehys hyötykorkeus	600 mm
Syvyys	600 mm
Laatikoiden lukumäärä	0
Korkeus	885 mm
Jälkiä jättämätön juoksupinta	kyllä
Hyötykorkeus	600 mm
Pyörän Ø	125 mm
ComfortClose	ei
Paino	48 kg
Malli	siirrettävät
Malli	omaa varustelua varten
Kotelo avoin ylhäältä	ei
Hyötykorkeus laatikoita varten	600 mm
Vetoalustojen määrä	0
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20x20G
Tuotetyyppi	Asennusvaunu

---

## Tarvikkeet

Lukkosuojus, GridLine Tyyppi HU21	914227 HU21
Työntökahva Tyyppi 1	958490 1
Teräskansilevy, 4 sivulla vierintäreunus Mitta G 24X24	951972 24X24