

Garant GRIDLINE

**Asennusvaunut vetolaatikoille, 36×24G, Korkeus mm / laatikoiden lukumäärä: 885/0****Tilaustiedot**

Tilausnumero	931327 885/0
GTIN	4062406352714
Tuoteluokka	9GK

**Kuvaus****Malli:**

Tarkoitettu varustettavaksi vetolaatikoilla 36×24G.

Asennusvaunu 40×28G, jossa 2 kuulalaakeroitua kiinteää ja kääntyvää pyörää, Ø 125 mm, polyuretaanipinnoite, kääntyvät pyörät voi lukita. 4 sivulla vierintäreunus, urakumimatto ja 2K-Haptoprene®-työntökahvat. Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki. Laatikostorungossa keskuslukitus häiritsevillä lukilla.

**Pintakäsittely:**

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

**Huomautus:**

Varustaminen vetolaatikoilla sallittu vain numerolla 931354 tai numerolla 931356 (joissa on vetolaatikoiden yksittäinen turvalukitus).

**Tekninen kuvaus**

Korkeus	885 mm
Syvyys	700 mm
ComfortClose	ei

Laatikoiden lukumäärä	0
Vetolaatikoston korkeus	700 mm
vierintäreunus	kyllä
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Pyörän Ø	125 mm
Paino	76 kg
Ovien lkm	0
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Laatikostokehys hyötykorkeus	600 mm
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Leveys	1000 mm
Enimmäiskantokyky	600 kg
Hyötykorkeus	600 mm
Jälkiä jättämätön juoksupinta	kyllä
Malli	siirrettävät
Malli	omaa varustelua varten
Vetoalustojen määrä	0
Kotelo avoin ylhäältä	ei
Hyötykorkeus laatikoita varten	600 mm
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	36x24G
Tuotetyyppi	Asennusvaunu

## Tarvikkeet

Teräskansilevy, 4 sivulla vierintäreunus Mitta G 40X28

951972 40X28