

Garant GRIDLINE

Asennusvaunut vetolaatikoille, 20×20G, Korkeus mm / laatikoiden lukumäärä: 685/0**Tilaustiedot**

Tilausnumero	930517 685/0
GTIN	4062406352493
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**Malli:**

Tarkoitettu varustettavaksi vetolaatikoilla 20×20G.

Asennusvaunu 24×24G, jossa 2 kuulalaakeroitua kiinteää ja kääntyvää pyörää, Ø 125 mm, polyuretaanipinnoite, kääntyvät pyörät voi lukita. 4 sivulla vierintäreunus, urakumimatto ja 2K-Haptoprene-kahvat. Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki. Laatikostorungossa keskuslukitus.

Pintakäsittely:

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Varustaminen vetolaatikoilla sallittu vain numerolla 930534 (jossa on vetolaatikoiden yksittäinen turvalukitus).

Tekninen kuvaus

Pyörän Ø	125 mm
Ovien lkm	0

Laatikoiden lukumäärä	0
Laatikostokehys hyötykorkeus	400 mm
ComfortClose	ei
Vetolaatikoston korkeus	500 mm
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Enimmäiskantokyky	600 kg
Leveys	600 mm
Korkeus	685 mm
Paino	44 kg
Jälkiä jättämätön juoksupinta	kyllä
Syvyys	600 mm
vierintäreunus	kyllä
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Hyötykorkeus	400 mm
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Malli	siirrettävät
Malli	omaa varustelua varten
Kotelo avoin ylhäältä	ei
Vetoalustojen määrä	0
Hyötykorkeus laatikoita varten	400 mm
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20x20G
Tuotetyyppi	Asennusvaunu

Tarvikkeet

Työntökahva Tyyppi 1	958490 1
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi HU21	914227 HU21
Teräskansilevy, 4 sivulla vierintäreunus Mitta G 24X24	951972 24X24