

Garant GRIDLINE

Vetolaatikoilla varustetut asennusvaunut 75 kg, 26×20G, Korkeus mm / laatikoiden lukumäärä: 885/5**Tilaustiedot**

Tilausnumero	930615 885/5
GTIN	4062406348755
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**Malli:****Sisältää myös vetolaatikat 26×20G.**

Asennusvaunu 30×24G, jossa 2 kuulalaakeroitua kiinteää ja kääntyvää pyörää, Ø 125 mm, polyuretaanipinnoite, kääntyvät pyörät voi lukita. 4 sivulla vierintäreunus, urakumimatto ja 2K-Haptoprene®-työntökahvat. Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki. Laatikostorungossa keskuslukitus häiritsevillä lukilla.

Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat. Vetolaatikat, joissa on aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen).

Laatikoiden yksittäinen turvalukitus estää laatikon avautumisen kuljetuksen aikana.

Välttämätön kaikkiin asennusvaunuihin.

Sijoitus:

Laatikoiden etukorkeus mm: 75, 75, 100, 150, 200

Pintakäsittely:

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, jauhemaalattu. **Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Tekninen kuvaus

Vetolaatikoiden yksittäisavaus	Yhden käden
Laatikoiden lukumäärä	5
Hyötykorkeus	600 mm
Vetolaatikoston korkeus	700 mm
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Laatikostokehys hyötykorkeus	600 mm
Jälkiä jättämätön juoksupinta	kyllä
Vetolaatikoiden hyötyala G	26×20
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Syvyys	600 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	650 mm
Ovien lkm	0
Paino	106 kg
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
vierintäreunus	kyllä
Vetolaatikon hyötyleveys G	26
Leveys	750 mm
Korkeus	885 mm
ComfortClose	ei
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Enimmäiskantokyky	600 kg
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Malli	siirrettävät
Malli	mukana vetolaatikko
Hyötykorkeus laatikoita varten	600 mm
Kotelo avoin ylhäältä	ei
Vetoalustojen määrä	0

Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasyliinterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	26x20G
Tuotetyyppi	Asennusvaunu

Tarvikkeet

Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 150 mm	930634 150
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi HU21	914227 HU21
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 75 mm	930634 75
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 100 mm	930634 100
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 200 mm	930634 200
Asennusvaunut vetolaatikoille Korkeus mm / laatikoiden lukumäärä 885/0	930617 885/0
Teräskansilevy, 4 sivulla vierintäreunus Mitta G 30X24	951972 30X24
Vedinten päätysuojat20 osaa Tyyppi 10	951025 10