

Garant GRIDLINE

Vetolaatikoilla varustetut asennusvaunut 75 kg, 26×20G, Korkeus mm / laatikoiden lukumäärä: 885/4**Tilaustiedot**

Tilausnumero	930615 885/4
GTIN	4062406352516
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**Malli:****Sisältää myös vetolaatikat 26×20G.**

Asennusvaunu 30×24G, jossa 2 kuulalaakeroitua kiinteää ja kääntyvää pyörää, Ø 125 mm, polyuretaanipinnoite, kääntyvät pyörät voi lukita. 4 sivulla vierintäreunus, urakumimatto ja 2K-Haptoprene®-työntökahvat. Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki. Laatikostorungossa keskuslukitus häiritsevillä lukilla.

Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat. Vetolaatikat, joissa on aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen).

Laatikoiden yksittäinen turvalukitus estää laatikon avautumisen kuljetuksen aikana. Välttämätön kaikkiin asennusvaunuihin.

Sijoitus:

Laatikoiden etukorkeus mm: 75, 100, 125, 300

Pintakäsittely:

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, jauhemaalattu. **Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Tekninen kuvaus

Ovien lkm	0
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Vetolaatikon hyötyleveys	650 mm
Laatikostokehys hyötykorkeus	600 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Syvyys	600 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Enimmäiskantokyky	600 kg
Vetolaatikon hyötyleveys G	26
ComfortClose	ei
Vetolaatikoston korkeus	700 mm
vierintäreunus	kyllä
Jälkiä jättämätön juoksupinta	kyllä
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikoiden yksittäisavaus	Yhden käden
Laatikoiden lukumäärä	4
Hyötykorkeus	600 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	26×20
Korkeus	885 mm
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Leveys	750 mm
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Paino	95 kg
Malli	siirrettävät
Malli	mukana vetolaatikko
Vetoalustojen määrä	0
Hyötykorkeus laatikoita varten	600 mm
Kotelo avoin ylhäältä	ei

Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	26x20G
Tuotetyyppi	Asennusvaunu

Tarvikkeet

Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 100 mm	930634 100
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 75 mm	930634 75
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 125 mm	930634 125
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 300 mm	930634 300
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi HU21	914227 HU21
Asennusvaunut vetolaatikoille Korkeus mm / laatikoiden lukumäärä 885/0	930617 885/0
Teräskansilevy, 4 sivulla vierintäreunus Mitta G 30X24	951972 30X24
Vedinten päätysuojat20 osaa Tyyppi 10	951025 10