

Garant GRIDLINE

Vetolaatikoilla varustetut asennusvaunut 75 kg, 26×24G, Korkeus mm / laatikoiden lukumäärä: 985/4**Tilaustiedot**

Tilausnumero	931145 985/4
GTIN	4062406352646
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**Malli:****Sisältää myös vetolaatikat 26×24G.**

Asennusvaunu 30×28G, jossa 2 kuulalaakeroitua kiinteää ja kääntyvää pyörää, Ø 125 mm, polyuretaanipinnoite, kääntyvät pyörät voi lukita. 4 sivulla vierintäreunus, urakumimatto ja 2K-Haptoprene-kahvat. Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki. Laatikostorungossa keskuslukitus.

Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat. Vetolaatikat, joissa on aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen).

Laatikoiden yksittäinen turvalukitus estää laatikon avautumisen kuljetuksen aikana.

Välttämätön kaikkiin asennusvaunuihin.

Pintakäsittely:

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Tekninen kuvaus

Enimmäiskantokyky	600 kg
vierintäreunus	kyllä

Vetolaatikon hyötysyvyys G	24
Vetolaatikoston korkeus	800 mm
Vetolaatikoiden yksittäisavaus	Yhden käden
Paino	115 kg
ComfortClose	ei
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Laatikostokehys hyötykorkeus	700 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	26
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Syvyys	700 mm
Leveys	750 mm
Ovien lkm	0
Jälkiä jättämätön juoksupinta	kyllä
Vetolaatikon hyötysyvyys	600 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Korkeus	985 mm
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Hyötykorkeus	700 mm
Laatikoiden lukumäärä	4
Vetolaatikoiden hyötyala G	26×24
Vetolaatikon hyötyleveys	650 mm
Pyörän Ø	125 mm
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Malli	siirrettävät
Malli	mukana vetolaatikko
Vetoalustojen määrä	0
Hyötykorkeus laatikoita varten	700 mm
Kotelo avoin ylhäältä	ei
Materiaalin paksuus	1,2 mm

Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	26x24G
Tuotetyyppi	Asennusvaunu

Tarvikkeet

Asennusvaunut vetolaatikoille Korkeus mm / laatikoiden lukumäärä 985/0	931147 985/0
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 125 mm	931166 125
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 200 mm	931166 200
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 300 mm	931166 300
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 75 mm	931166 75
Teräskansilevy, 4 sivulla vierintäreunus Mitta G 30X28	951972 30X28