

Garant GRIDLINE

Vetolaatikoilla varustetut asennusvaunut 75 kg, 26×24G, Korkeus mm / laatikoiden lukumäärä: 985/5**Tilaustiedot**

Tilausnumero	931145 985/5
GTIN	4062406348786
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**Malli:****Sisältää myös vetolaatikat 26×24G.**

Asennusvaunu 30×28G, jossa 2 kuulalaakeroitua kiinteää ja kääntyvää pyörää, Ø 125 mm, polyuretaanipinnoite, kääntyvät pyörät voi lukita. 4 sivulla vierintäreunus, urakumimatto ja 2K-Haptoprene-kahvat. Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki. Laatikostorungossa keskuslukitus.

Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat. Vetolaatikat, joissa on aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen).

Laatikoiden yksittäinen turvalukitus estää laatikon avautumisen kuljetuksen aikana.

Välttämätön kaikkiin asennusvaunuihin.

Pintakäsittely:

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Tekninen kuvaus

Ovien lkm	0
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2

Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Jälkiä jättämätön juoksupinta	kyllä
Syvyys	700 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Enimmäiskantokyky	600 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
vierintäreunus	kyllä
Vetolaatikon hyötyleveys	650 mm
Vetolaatikoiden yksittäisavaus	Yhden käden
Vetolaatikon hyötysyvyys	600 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	24
Laatikoiden lukumäärä	5
ComfortClose	ei
Laatikostokehys hyötykorkeus	700 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	26
Leveys	750 mm
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Paino	124 kg
Korkeus	985 mm
Vetolaatikoston korkeus	800 mm
Pyörän Ø	125 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	26×24
Hyötykorkeus	700 mm
Malli	siirrettävät
Malli	mukana vetolaatikko
Vetoalustojen määrä	0
Hyötykorkeus laatikoita varten	700 mm
Kotelo avoin ylhäältä	ei
Materiaalin paksuus	1,2 mm

Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasyliinterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	26x24G
Tuotetyyppi	Asennusvaunu

Tarvikkeet

Asennusvaunut vetolaatikoille Korkeus mm / laatikoiden lukumäärä 985/0	931147 985/0
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 100 mm	931166 100
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 125 mm	931166 125
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 200 mm	931166 200
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 75 mm	931166 75
Teräskansilevy, 4 sivulla vierintäreunus Mitta G 30X28	951972 30X28