

Garant GRIDLINE

Vetolaatikoilla varustetut asennusvaunut 75 kg, 20×24G, Korkeus mm / laatikoiden lukumäärä: 885/4



Tilaustiedot

Tilausnumero	931025 885/4
GTIN	4062406352561
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus

Malli:

Sisältää myös vetolaatikat 20×24G.

Asennusvaunu 24×28G, jossa 2 kuulalaakeroitua kiinteää ja kääntyvää pyörää, Ø 125 mm, polyuretaanipinnoite, kääntyvät pyörät voi lukita. 4 sivulla vierintäreunus, urakumimatto ja 2K-Haptoprene®-työntökahvat. Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki. Laatikostorungossa keskuslukitus häiritsevillä lukilla.

Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat. Vetolaatikat, joissa on aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen).

Laatikoiden yksittäinen turvalukitus estää laatikon avautumisen kuljetuksen aikana. Välttämätön kaikkiin asennusvaunuihin.

Sijoitus:

Laatikoiden etukorkeus mm: 75, 100, 125, 300

Pintakäsittely:

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, jauhemaalattu. **Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Tekninen kuvaus

Vetolaatikon hyötysyvyys	600 mm
Laatikoiden lukumäärä	4
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
ComfortClose	ei
Pyörän Ø	125 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Hyötykorkeus	600 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×24
Ovien lkm	0
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
vierintäreunus	kyllä
Enimmäiskantokyky	600 kg
Paino	98 kg
Leveys	600 mm
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Vetolaatikon hyötysyvyys G	24
Syvyys	700 mm
Jälkiä jättämätön juoksupinta	kyllä
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Laatikostokehys hyötykorkeus	600 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Vetolaatikoston korkeus	700 mm
Korkeus	885 mm
Vetolaatikoiden yksittäisavaus	Yhden käden
Malli	siirrettävät
Malli	mukana vetolaatikko
Vetoalustojen määrä	0
Kotelo avoin ylhäältä	ei

Hyötykorkeus laatikoita varten	600 mm
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20x24G
Tuotetyyppi	Asennusvaunu

Tarvikkeet

Lukkosuojus, GridLine Tyyppi HU21	914227 HU21
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 75 mm	931046 75
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 100 mm	931046 100
Asennusvaunut vetolaatikoille Korkeus mm / laatikoiden lukumäärä 885/0	931027 885/0
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 300 mm	931046 300
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 125 mm	931046 125
Teräskansilevy, 4 sivulla vierintäreunus Mitta G 24X28	951972 24X28