

Garant GRIDLINE

Vetolaatikoilla varustetut asennusvaunut 75 kg, 26×24G, Korkeus mm / laatikoiden lukumäärä: 685/3**Tilaustiedot**

Tilausnumero	931145 685/3
GTIN	4062406352615
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**Malli:****Sisältää myös vetolaatikat 26×24G.**

Asennusvaunu 30×28G, jossa 2 kuulalaakeroitua kiinteää ja kääntyvää pyörää, Ø 125 mm, polyuretaanipinnoite, kääntyvät pyörät voi lukita. 4 sivulla vierintäreunus, urakumimatto ja 2K-Haptoprene-kahvat. Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki. Laatikostorungossa keskuslukitus.

Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat. Vetolaatikat, joissa on aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen).

Laatikoiden yksittäinen turvalukitus estää laatikon avautumisen kuljetuksen aikana.

Välttämätön kaikkiin asennusvaunuihin.

Pintakäsittely:

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, jauhemaalattu. **Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Tekninen kuvaus

Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Paino	89 kg

Laatikoiden lukumäärä	3
ComfortClose	ei
Vetolaatikon hyötysyvyys	600 mm
Syvyys	700 mm
Jälkiä jättämätön juoksupinta	kyllä
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Enimmäiskantokyky	600 kg
Korkeus	685 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	26×24
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Hyötykorkeus	400 mm
Laatikostokehys hyötykorkeus	400 mm
Leveys	750 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	24
Ovien lkm	0
Pyörän Ø	125 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	650 mm
Vetolaatikoiden yksittäisavaus	Yhden käden
Vetolaatikon hyötyleveys G	26
Vetolaatikoston korkeus	500 mm
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
vierintäreunus	kyllä
Malli	siirrettävät
Malli	mukana vetolaatikko
Hyötykorkeus laatikoita varten	400 mm
Kotelo avoin ylhäältä	ei
Vetoalustojen määrä	0
Materiaalin paksuus	1,2 mm

Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	26x24G
Tuotetyyppi	Asennusvaunu

Tarvikkeet

Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 200 mm	931166 200
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 100 mm	931166 100
Asennusvaunut vetolaatikoille Korkeus mm / laatikoiden lukumäärä 685/0	931147 685/0
Teräskansilevy, 4 sivulla vierintäreunus Mitta G 30X28	951972 30X28