

Garant GRIDLINE

**Vetolaatikoilla varustetut asennusvaunut 75 kg, 36×20G, Korkeus mm / laatikoiden lukumäärä: 885/5****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 930725 885/5  |
| GTIN         | 4062406348762 |
| Tuoteluokka  | 9GK           |

**Kuvaus****Malli:****Sisältää myös vetolaatikat 36×20G.**

Asennusvaunu 40×24G, jossa 2 kuulalaakeroitua kiinteää ja kääntyvää pyörää, Ø 125 mm, polyuretaanipinnoite, kääntyvät pyörät voi lukita. 4 sivulla vierintäreunus, urakumimatto ja 2K-Haptoprene®-työntökahvat. Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki. Laatikostorungossa keskuslukitus häiritsevillä lukilla.

**Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat.** Vetolaatikat, joissa on aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen).

**Laatikoiden yksittäinen turvalukitus** estää laatikon avautumisen kuljetuksen aikana.

Välttämätön kaikkiin asennusvaunuihin.

**Sijoitus:**

Laatikoiden etukorkeus mm: 75, 75, 100, 150, 200

**Pintakäsittely:**

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

**Tekninen kuvaus**

|  |   |
|--|---|
| Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä | 2 |
|--|---|

|  |                     |
|--|---------------------|
| Paino  | 131 kg              |
| Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus                         | 75 kg               |
| Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)      | 100 %               |
| Laatikoiden lukumäärä  | 5                   |
| Vetolaatikon hyötyleveys G                                   | 36                  |
| ComfortClose   | ei                  |
| Vetolaatikoston korkeus                                      | 700 mm              |
| Jälkiä jättämätön juoksupinta                                | kyllä               |
| Vetolaatikon hyötyleveys                                     | 900 mm              |
| Enimmäiskantokyky  | 600 kg              |
| Korkeus  | 885 mm              |
| Syvyys   | 600 mm              |
| Leveys   | 1000 mm             |
| vierintäreunus   | kyllä               |
| Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa | kyllä               |
| Hyötykorkeus   | 600 mm              |
| Vetolaatikon hyötisyvyys G                                   | 20                  |
| Vetolaatikon hyötisyvyys                                     | 500 mm              |
| Pyörän Ø   | 125 mm              |
| Ovien lkm  | 0                   |
| Vetolaatikoiden yksittäisavaus                               | Yhden käden         |
| Vetolaatikoiden hyötyala G                                   | 36×20               |
| Laatikostokehys hyötykorkeus                                 | 600 mm              |
| Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua                      | 2                   |
| Malli  | siirrettävät        |
| Malli  | mukana vetolaatikko |
| Vetoalustojen määrä  | 0                   |
| Hyötykorkeus laatikoita varten                               | 600 mm              |
| Kotelo avoin ylhäältä  | ei                  |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Materiaalin paksuus        | 1,2 mm   |
| Vetolaatikon ulosveto      | Ulosvetoeste   |
| Korkeudensäätö portaittain | 25 mm  |
| Nastasyliinterilukko       | modulaarinen lisäkappale                                       |
| Värivalikoima              | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tuotenimen määrite         | 36x20G   |
| Tuotetyyppi                | Asennusvaunu   |

## Tarvikkeet

|   |              |
|---|--------------|
| Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 150 mm | 930744 150   |
| Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 100 mm | 930744 100   |
| Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 75 mm  | 930744 75    |
| Lukkosuojus, GridLine Tyyppi HU21   | 914227 HU21  |
| Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 200 mm | 930744 200   |
| Asennusvaunut vetolaatikoille Korkeus mm / laatikoiden lukumäärä 885/0          | 930727 885/0 |
| Teräskansilevy, 4 sivulla vierintäreunus Mitta G 40X24                          | 951972 40X24 |