

Garant GRIDLINE

Vetolaatikoilla varustetut asennusvaunut 75 kg, 26×24G, Korkeus mm / laatikoiden lukumäärä: 685/5**Tilaustiedot**

Tilausnumero	931145 685/5
GTIN	4062406348779
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**HUOMAUTUS: Värin valinta mahdollista****Malli:****Sisältää myös vetolaatikat 26×24G.**

Asennusvaunu 30×28G, jossa 2 kuulalaakeroitua kiinteää ja kääntyvää pyörää, Ø 125 mm, polyuretaanipinnoite, kääntyvät pyörät voi lukita. 4 sivulla vierintäreunus, urakumimatto ja 2K-Haptoprene®-työntökahvat. Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki. Laatikostorungossa keskuslukitus häiritsevillä lukilla.

Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat. Vetolaatikat, joissa on aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen).

Laatikoiden yksittäinen turvalukitus estää laatikon avautumisen kuljetuksen aikana.

Välttämätön kaikkiin asennusvaunuihin.

Pintakäsittely:

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus: 75 kg

Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä): 100 %

Vetolaatikoiden yksittäisavaus: Yhden käden

Vetolaatikoiden hyötyala G: 26×24

Korkeus: 685 mm

Leveys: 750 mm
 Syvyys: 700 mm
 Hyötykorkeus: 400 mm
 Vetolaatikoston korkeus: 500 mm
 Laatikostokehys hyötykorkeus: 400 mm

Tekninen kuvaus

Korkeus	685 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	650 mm
Hyötykorkeus	400 mm
Vetolaatikoiden yksittäisavaus	Yhden käden
Ovien lkm	0
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Pyörän Ø	125 mm
ComfortClose	ei
Vetolaatikon hyötyleveys G	26
Enimmäiskantokyky	600 kg
Leveys	750 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikon hyötysyvyys G	24
Laatikoiden lukumäärä	5
Jälkiä jättämätön juoksupinta	kyllä
Laatikostokehys hyötykorkeus	400 mm
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Vetolaatikoiden hyötyala G	26x24
vierintäreunus	kyllä
Vetolaatikon hyötysyvyys	600 mm
Vetolaatikoston korkeus	500 mm
Syvyys	700 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg

Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Paino	111 kg
Malli	siirrettävät
Malli	mukana vetolaatikko
Hyötykorkeus laatikoita varten	400 mm
Kotelo avoin ylhäältä	ei
Vetoalustojen määrä	0
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	26x24G

Tarvikkeet

Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko, 75 kg laatikoiden etukorkeus 100 mm	931166 100
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko, 75 kg laatikoiden etukorkeus 75 mm	931166 75
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko, 75 kg laatikoiden etukorkeus 50 mm	931166 50
Asennusvaunut vetolaatikoille Korkeus mm / laatikoiden lukumäärä 685/0	931147 685/0
Teräskansilevy, 4 sivulla vierintäreunus Mitta G 30X28	951972 30X28