

Garant GRIDLINE

**Vetolaatikoilla varustetut asennusvaunut 75 kg, 26×24G, Korkeus mm / laatikoiden lukumäärä: 985/7****Tilaustiedot**

Tilausnumero	931145 985/7
GTIN	4062406352660
Tuoteluokka	9GK

**Kuvaus****Malli:****Sisältää myös vetolaatikat 26×24G.**

Asennusvaunu 30×28G, jossa 2 kuulalaakeroitua kiinteää ja kääntyvää pyörää, Ø 125 mm, polyuretaanipinnoite, kääntyvät pyörät voi lukita. 4 sivulla vierintäreunus, urakumimatto ja 2K-Haptoprene-kahvat. Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki. Laatikostorungossa keskuslukitus.

**Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat.** Vetolaatikat, joissa on aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen).

**Laatikoiden yksittäinen turvalukitus** estää laatikon avautumisen kuljetuksen aikana.

Välttämätön kaikkiin asennusvaunuihin.

**Pintakäsittely:**

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

**Tekninen kuvaus**

Laatikostokehys hyötykorkeus	700 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	24

Vetolaatikon hyötyleveys G	26
Ovien lkm	0
Syvyys	700 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Leveys	750 mm
Vetolaatikoston korkeus	800 mm
Vetolaatikoiden yksittäisavaus	Yhden käden
Enimmäiskantokyky	600 kg
Vetolaatikon hyötysyvyys	600 mm
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Hyötykorkeus	700 mm
vierintäreunus	kyllä
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Vetolaatikoiden hyötyala G	26×24
ComfortClose	ei
Laatikoiden lukumäärä	7
Jälkiä jättämätön juoksupinta	kyllä
Korkeus	985 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	650 mm
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Pyörän Ø	125 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Paino	144 kg
Malli	siirrettävät
Malli	mukana vetolaatikko
Kotelo avoin ylhäältä	ei
Hyötykorkeus laatikoita varten	700 mm
Vetoalustojen määrä	0
Materiaalin paksuus	1,2 mm

Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	26x24G
Tuotetyyppi	Asennusvaunu

## Tarvikkeet

Asennusvaunut vetolaatikoille Korkeus mm / laatikoiden lukumäärä 985/0	931147 985/0
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 100 mm	931166 100
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 150 mm	931166 150
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 75 mm	931166 75
Teräskansilevy, 4 sivulla vierintäreunus Mitta G 30X28	951972 30X28