

Garant GRIDLINE

Vetolaatikoilla varustetut asennusvaunut 75 kg, 26×24G, Korkeus mm / laatikoiden lukumäärä: 685/4**Tilaustiedot**

Tilausnumero	931145 685/4
GTIN	4062406352622
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**HUOMAUTUS: Värin valinta mahdollista****Malli:****Sisältää myös vetolaatikat 26×24G.**

Asennusvaunu 30×28G, jossa 2 kuulalaakeroitua kiinteää ja kääntyvää pyörää, Ø 125 mm, polyuretaanipinnoite, kääntyvät pyörät voi lukita. 4 sivulla vierintäreunus, urakumimatto ja 2K-Haptoprene®-työntökahvat. Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki. Laatikostorungossa keskuslukitus häiritsevillä lukilla.

Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat. Vetolaatikat, joissa on aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen).

Laatikoiden yksittäinen turvalukitus estää laatikon avautumisen kuljetuksen aikana.

Välttämätön kaikkiin asennusvaunuihin.

Pintakäsittely:

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus: 75 kg

Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä): 100 %

Vetolaatikoiden yksittäisavaus: Yhden käden

Vetolaatikoiden hyötyala G: 26×24

Korkeus: 685 mm

Leveys: 750 mm
 Syvyys: 700 mm
 Hyötykorkeus: 400 mm
 Vetolaatikoston korkeus: 500 mm
 Laatikostokehys hyötykorkeus: 400 mm

Tekninen kuvaus

Vetolaatikon hyötysyvyys	600 mm
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Vetolaatikoston korkeus	500 mm
Syvyys	700 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	650 mm
Vetolaatikoiden yksittäisavaus	Yhden käden
Korkeus	685 mm
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Jälkiä jättämätön juoksupinta	kyllä
Vetolaatikon hyötyleveys G	26
Vetolaatikoiden hyötyala G	26×24
Pyörän Ø	125 mm
Laatikoiden lukumäärä	4
Enimmäiskantokyky	600 kg
Paino	102 kg
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Leveys	750 mm
vierintäreunus	kyllä
Hyötykorkeus	400 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Vetolaatikon hyötysyvyys G	24
ComfortClose	ei

Laatikostokehys hyötykorkeus	400 mm
Ovien lkm	0
Malli	siirrettävät
Malli	mukana vetolaatikko
Hyötykorkeus laatikoita varten	400 mm
Vetoalustojen määrä	0
Kotelo avoin ylhäältä	ei
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	26x24G

Tarvikkeet

Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko, 75 kg laatikoiden etukorkeus 150 mm	931166 150
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko, 75 kg laatikoiden etukorkeus 100 mm	931166 100
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko, 75 kg laatikoiden etukorkeus 50 mm	931166 50
Asennusvaunut vetolaatikoille Korkeus mm / laatikoiden lukumäärä 685/0	931147 685/0
Teräskansilevy, 4 sivulla vierintäreunus Mitta G 30X28	951972 30X28