

Garant GRIDLINE

Vetolaatikoilla varustetut asennusvaunut 75 kg, 20×24G, Korkeus mm / laatikoiden lukumäärä: 885/5



Tilaustiedot

Tilausnumero	931025 885/5
GTIN	4062406352578
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus

Malli:

Sisältää myös vetolaatikat 20×24G.

Asennusvaunu 24×28G, jossa 2 kuulalaakeroitua kiinteää ja kääntyvää pyörää, Ø 125 mm, polyuretaanipinnoite, kääntyvät pyörät voi lukita. 4 sivulla vierintäreunus, urakumimatto ja 2K-Haptoprene®-työntökahvat. Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki. Laatikostorungossa keskuslukitus haittatappilukolla.

Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat. Vetolaatikat, joissa on aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen).

Laatikoiden yksittäinen turvalukitus estää laatikon avautumisen kuljetuksen aikana. Välttämätön kaikkiin asennusvaunuihin.

Sijoitus:

Laatikoiden etukorkeus mm: 75, 75, 100, 150, 200

Pintakäsittely:

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, jauhemaalattu. **Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Tekninen kuvaus

Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Leveys	600 mm
Vetolaatikoston korkeus	700 mm
Vetolaatikoiden yksittäisavaus	Yhden käden
Enimmäiskantokyky	600 kg
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Hyötykorkeus	600 mm
Jälkiä jättämätön juoksupinta	kyllä
Laatikoiden lukumäärä	5
Vetolaatikon hyötysyvyys G	24
vierintäreunus	kyllä
Syvyys	700 mm
Laatikostokehys hyötykorkeus	600 mm
Korkeus	885 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys	600 mm
ComfortClose	ei
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×24
Pyörän Ø	125 mm
Paino	109 kg
Ovien lkm	0
Malli	siirrettävät
Malli	mukana vetolaatikko
Vetoalustojen määrä	0
Hyötykorkeus laatikoita varten	600 mm

Kotelo avoin ylhäältä	ei
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20x24G
Tuotetyyppi	Asennusvaunu

Tarvikkeet

Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 100 mm	931046 100
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 75 mm	931046 75
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi HU21	914227 HU21
Asennusvaunut vetolaatikoille Korkeus mm / laatikoiden lukumäärä 885/0	931027 885/0
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 150 mm	931046 150
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 200 mm	931046 200